



HTN640E

### Disjoncteur de branchement SLS 3P+N,E-40 version montage sur rail DIN

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Courbe	E
Type de pôles	3P+N
Nombre de pôles	4
Position du neutre	Droite

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
-------------------------	------

##### Installation, montage

Montage	Rail DIN
Couple de serrage	4 - 4 Nm

##### Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V

##### Courant électrique

Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1.05 - 1.2 A
Capacité de commutation nominale Icn	25 kA

##### Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 50 mm <sup>2</sup>

##### Dimensions

Hauteur	110 mm
Largeur	108 mm
Profondeur	85 mm
Dimensions	110 x 108 mm

##### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	5.70 W
Puissance dissipée totale sous IN	17.10 W

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 80 °C

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Illustrations | dessins

