



HMS161DC

Interruptor automático caja moldeada, h3+ P160, 4PNO-100%, 160, 50kA relé TM reg

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)	50 kA
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)	65 kA
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2	65 kA
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2	50 kA
Poder de corte último Icu a 660V AC (EN 60947-2)	6 kA
Poder de corte último Icu a 690V AC (EN 60947-2)	6 kA
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947	192,10 A
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947	188,40 A
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947	184,60 A
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947	180,70 A
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947	176,80 A
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947	172,70 A
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947	168,60 A
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947	164,40 A
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947	160 A
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947	155,50 A
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947	150,90 A
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947	146,20 A
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947	141,20 A

Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Maneta
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
Posición del neutro	Izquierda

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Tensión asignada de empleo en alterna	220 - 690 V

Funciones

Unidad de disparo	TM A/A.
-------------------	---------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	42,30 W
--	---------

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	10000
Número de maniobras mecánicas	40000

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP4X
-------------------------------------	------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	6 - 70 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	6 - 95 mm ²

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

Tapa, puerta

Interenclavable	Sí
-----------------	----

Configuración

0,63
0,8
1

Cable

Material de cable

Cobre

Compatibilidad

Compatible con RDC AOB

No

Adecuado para perfil DIN

No

Adecuado para cuadro de distribución

Sí

Dimensiones

Dimensiones

130 x 120 mm

Altura

130 mm

Anchura

120 mm

Profundidad

97 mm

Instalación, montaje

Posición de montaje/conexión

Frontal

Par de apriete nominal

6 - 6 Nm

Par de apriete nominal del terminal inferior

6 - 6 Nm

Par de apriete nominal del terminal superior

6 - 6 Nm

Protección eléctrica

Protección instantánea (Ii): coeficiente de regulación del dial

6
7
8
9
10

Sostenibilidad

Conforme REACH

Sí

Conforme RoHS

Sí