




VQ06129005

tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ06 200x200 wykładzina 12mm czarny PA

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej          | Tak |
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Tak |

##### Wymiary

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Zakres głębokości wbudowania | 84 mm  |
| Szerokość wbudowania         | 200 mm |
| Długość wbudowania           | 200 mm |
| Długość                      | 219 mm |
| Szerokość                    | 219 mm |
| Grubość wgłębienia dywanu    | 12 mm  |

##### Konfiguracja

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | Q06 |
|-----------------------------------------------|-----|

##### Instalacja, montaż

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu we wnęcie podłogowej    | Tak |
| Do instalacji w betonie                       | Tak |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz              | Nie |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |
| Do czyszczenia na mokro                       | Nie |

##### Instrukcje

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

##### Materiały

|          |               |
|----------|---------------|
| Materiał | Poliamid (PA) |
|----------|---------------|

##### Pokrywa, drzwi

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Materiał pokrywy | Poliamid (PA) |
|------------------|---------------|

##### Warunki użytkowania

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 5 kN |
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni                   | 3 kN |

##### Funkcje

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Do kanałów podpodłogowych | Tak |
|---------------------------|-----|

##### Kształt

|         |            |
|---------|------------|
| Kształt | Kwadratowy |
|---------|------------|

##### Dodatkowe informacje

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Wyprowadzenie przewodu | Z wypustem kablowym w pokrywie |
|------------------------|--------------------------------|

##### Materiały

|         |        |
|---------|--------|
| Kolor   | Czarny |
| Kod RAL | 9005   |

##### Rodzaj połączenia

|                        |   |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 1 |
| Liczba gniazd SCHUKO   | 6 |

##### Sprzęt

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Liczba wbudowanych urządzeń | 6 |
| Liczba skrzynek wyjściowych | 2 |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK08 |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP30 |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

**Ilustracje | Rysunki**

