




EE820



Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, weiß

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	140 -140 °

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min
----------------------------------	--------------

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
------------------------	---------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Weiß
-------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Geeignet für Aussenbereich	Ja
----------------------------	----

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
--------------	-----------------

Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
----------	--------------------------------

Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter
------------	---

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----