



EE820



Detector mov. 140° IP55 br

Características técnicas

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Ângulo de deteção	140 -140 °

Modo de configuração

Temporização	5 S - 15 Min
--------------	--------------

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Dimensões

Altura recomendada de montagem	2,50 - 2,50 m
--------------------------------	---------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C
------------------------------	-------------

Materiais

Cor	Branco
Material	Plástico

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
Adequado para utilização no exterior	Sim

Texto

Função	Só pode ser utilizado como unidade individual
Modo de instalação	Para montagem na parede e no teto, instalação em canto com adaptador
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim