




EE820



Senzor pokreta, 140°, NŽ, IP55, bijela

Tehničke karakteristike

Detekcija

Ugao detekcije	140 -140 °
Vrsta senzora	Senzor pokreta

Postavke

Vremenska odgoda	5 S - 15 Min
------------------	--------------

Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Dimenzije

Preporučena visina ugradnje	2,50 - 2,50 m
-----------------------------	---------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 55 °C
-------------------	-------------

Materijali

Boja	Bijelo
Materijal	Plastika

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Da

Tekst

Funkcija	Može se koristiti samo kao zasebna jedinica
Način instalacije	Za zidnu i stropnu montažu, ugaona montaža sa adapterom
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da