



HIC425E

Invers. motor. c/gestão energia 4P 250A

#### Características técnicas

##### Tensão

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 380 - 415 V |
|------------------------------------|-------------|

##### Intensidade de corrente

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Corrente nominal                                                      | 250 A |
| Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG | 50 kA |

##### Potência

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 | 164000 W |
|------------------------------------------------------|----------|

##### Arquitetura

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Número de polos                   | 4                |
| Tipo de construção do dispositivo | Fixo incorporado |

##### Compatibilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Adequado para calha DIN             | Sim |
| Adequado para caixa de distribuição | Sim |