



SH363N



## Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2,5PLE

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nennstrom                                                                   | 63 A         |
| Bedingter Kurzschlussstrom Inc mit Sicherung in Reihe laut IEC/EN 60669-2-4 | 6000A/63A gG |

#### Architektur

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Polart                 | 3P                 |
| Steuer-/Bedienelement  | Knebel             |
| Position Neutralleiter | ohne Neutralleiter |
| Polanzahl              | 3                  |

#### Anschluss

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 25 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

#### Spannung

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Isolationsspannung Ui         | 500 V       |
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp  | 6 kV        |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 - 400 V |
| Versorgungsspannungsart       | AC          |

#### Leistung

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Verlustleistung pro Pol               | 2,60 W |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 7,80 W |

#### Installation, Montage

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Nominales Drehmoment | 2 - 2 Nm |
|----------------------|----------|

#### Ausstattung

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Motorantrieb optional                  | Nein |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler  | 0    |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0    |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner    | 0    |

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

#### Abdeckung, Tür

|              |      |
|--------------|------|
| Verriegelbar | Nein |
|--------------|------|

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

#### Konnektivität

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

#### Funktionen

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Wendeswitch                                | Nein |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung         | Nein |
| Ausführung als Hauptschalter               | Ja   |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja   |
| Ausführung als Sicherheitsschalter         | Nein |
| Ausführung als Lasttrennschalter           | Ja   |

#### Ausstattung

|             |    |
|-------------|----|
| Plombierbar | Ja |
|-------------|----|

#### Kapazität

|               |      |
|---------------|------|
| Anzahl Module | 2,50 |
|---------------|------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

