



LVZ00DU185

### Unité fictive taille 00-185 taille 1-3

#### Caractéristiques techniques

##### Fusible

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Taille de l'élément fusible | NH00 |
|-----------------------------|------|

##### Connectivité

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Type de connexion / prise | Sans             |
| Type de montage           | Fixation par vis |

##### Raccordement

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Type de connexion / prise  | Sans |
| Type de couvercle terminal | Sans |

##### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 3 |
|-----------------|---|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 40 °C |
|------------------------|-------------|

##### Installation, montage

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres | 14 - 14 Nm |
|--------------------------------------------------------|------------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP2X |
|-------------------------|------|

##### Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 690 - 690 V |
|------------------------------|-------------|

##### Dimensions

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Dimensions                  | 741 x 50 mm |
| Distance des barres omnibus | 185 mm      |
| Hauteur                     | 741 mm      |
| Profondeur                  | 123 mm      |

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Protection électrique

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Avec indicateur de défaut | Non |
|---------------------------|-----|

##### Fonctions

|                |     |
|----------------|-----|
| Double coupure | Non |
|----------------|-----|

##### Matière

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) | 0 % |
|-----------------------------------------------------------------|-----|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |