



ADZ363QC

### Disjoncteur différentiel 3 - 3x 1P+N 6kA C-13A 30mA type A QC/QB

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type de pôles	3x 1P+N
Courbe	C
Nombre de pôles	4

##### Tension

Tension assignée d'emploi $U_e$	230 - 230 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Valeur rigidité diélectrique du circuit principal	2 kV
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	13 A
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1	6 kA
Courant assigné à -25°C	16.80 A
Courant assigné à -20°C	16.50 A
Courant assigné à -15°C	16.20 A
Courant assigné à -10°C	15.90 A
Courant assigné à -5°C	15.60 A
Courant assigné à 0°C	15.20 A
Courant assigné à 5°C	14.90 A
Courant assigné à 10°C	14.50 A
Courant assigné à 15°C	14.20 A
Courant assigné à 20°C	13.80 A
Courant assigné à 25°C	13.40 A
Courant assigné à 30°C	13 A
Courant assigné à 35°C	12.80 A
Courant assigné à 40°C	12.70 A
Courant assigné à 45°C	12.50 A
Courant assigné à 50°C	12.40 A
Courant assigné à 55°C	12.20 A
Courant assigné à 60°C	12.10 A
Courant assigné à 65°C	11.90 A
Courant assigné à 70°C	11.70 A
Courant différentiel assigné	30 mA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1	6 kA

##### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	6 kA
---	------

##### Installation, montage

Couple de serrage nominal borne basse	2 - 2 Nm
---------------------------------------	----------

##### Sécurité

Type de protection différentielle	A
-----------------------------------	---

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	9.60 W
-----------------------------------	--------

##### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	2000

##### Raccordement

Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 4 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

---

**Raccordement**

---

Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 4 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

---

**Installation, montage**

---

Couple de serrage	2 - 2 Nm
-------------------	----------

---

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

---

Température de stockage/transport	-25 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

---

Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	2
--	---

---

Classe de limitation d'énergie I <sup>2</sup> t	3
---	---

---

**Capacité**

---

Nombre de modules	4
-------------------	---

---

**Dimensions**

---

Hauteur	86 mm
---------	-------

---

Largeur	71 mm
---------	-------

---

Profondeur	70 mm
------------	-------

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---