



HTN635E

### Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P+N E-35A, 230/400В, 6М

#### Технічні характеристики

##### Архітектура

|                   |      |
|-------------------|------|
| Крива             | E    |
| Тип полюса        | 3P+N |
| Кількість полюсів | 4    |

##### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номінальний струм | 35 A |
|-------------------|------|

##### Встановлення, монтаж

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Номінальний момент затягування | 4 - 4 Nm |
|--------------------------------|----------|

##### Напруга

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Номінальна напруга ізоляції $U_i$         | 690 V       |
| Номінальна робоча напруга змінного струму | 230 - 400 V |

##### Електричний струм

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Мін./макс. порогове значення теплової операції AC | 1,05 - 1,2 A |
| Номінальна ємність перемикання $I_{cp}$           | 25 kA        |

##### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 6 |
|-------------------|---|

##### Під'єднання

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Поперечний переріз гнучкого провідника  | 1.5 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 1.5 - 50 mm <sup>2</sup> |

##### Розміри

|         |              |
|---------|--------------|
| Висота  | 110 mm       |
| Ширина  | 108 mm       |
| Глибина | 85 mm        |
| Розміри | 110 x 108 mm |

##### Потужність

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс     | 5,60 W  |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом | 16,80 W |

##### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

##### Умови використання

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Робоча температура                       | -25 - 55 °C |
| Температура зберігання / транспортування | -25 - 80 °C |

##### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|

Зображення та малюнки

