Ficha de datos de producto
MN525V



MN525V

Interruptor automático magnetotérmico serie MN 1P+N 25A curva C 6KA

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal IN	25 A
Poder de corte asignado Icn a 230V AC según IEC 60898-1	6 kA
Corriente asignada a -15°C	31,04 A
Corriente asignada a -10°C	30,37 A
Corriente asignada a -5°C	29,7 A
Corriente asignada a 0°C	29,03 A
Corriente asignada a 5°C	28,36 A
Corriente asignada a 10°C	27,69 A
Corriente asignada a 15°C	27,01 A
Corriente asignada a 20°C	26,34 A
Corriente asignada a 25°C	25,67 A
Corriente asignada a 30°C	25 A
Corriente asignada a 35°C	24,21 A
Corriente asignada a 40°C	23,41 A
Corriente asignada a 45°C	22,62 A
Corriente asignada a 50°C	21,82 A
Corriente asignada a 55°C	21,03 A
Corriente asignada a 60°C	20,24 A
Corriente asignada a 65°C	19,44 A
Corriente asignada a 70°C	18,65 A

Arquitectura

Tipo de polo	1P+N
Curva	C

Capacidad

Número de módulos	2

Principales características eléctricas

Poder de corte asignado Icn según IEC 60898-1	6 kA

Instalación, montaje

Par de apriete nominal del terminal superior	2,80 - 2,80 Nm
Par de apriete nominal del terminal inferior	2,80 - 2,80 Nm

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
Tipo de alimentación de tensión	AC
Tensión asignada de aislamiento Ui	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1 - 35 mm^2
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1 - 25 mm^2
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles	1 - 25 mm^2
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos	1 - 35 mm^2
Sección transversal de conductor flexible	1 - 25 mm^2
Sección transversal de conductor rígido	1 - 35 mm^2

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	2,80 - 2,80 Nm
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares	biconnect
Tipo de conexión superior para aparatos modulares	Borne de tornillo
Posición de montaje de 360° posible	Sí

Ficha de datos de producto
MN525V

Seguridad	
Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Distancia de la red	35 mm
Condiciones de uso	
Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2	2
Clase de limitación de energía I^2t	3
Protección a la humedad en el aire	Para todos los climas
Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
Potencia	
Potencia disipada en IN	6,70 W
Conectividad	
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares	Bornes alineados
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados
Tipo de conexión	Borne de tornillo
Dimensiones	
Altura	83 mm
Anchura	35 mm
Profundidad	70 mm
Sostenibilidad	
Conforme RoHS	Sí