



WH25130100C



kallysto.line ENC complet: Poussoir avec bornes enfichables/ Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

10 A

Tension

Tension nominale

250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande

Touche

Nombre de pôles

1

Matière

Couleur

Ultra blanc

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Non

Dimensions

Hauteur

92 mm

Largeur

92 mm

Profondeur

43 mm

Profondeur de montage

12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

31 mm

Installation, montage

Montage

Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches

1

Type de bouton poussoir

Bouton -poussoir simple

Contact d'acquittement

Non

Connectivité

Type de connection / prise

QuickConnect

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Résistance aux chocs IK

IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Textes

Inscription

Sans inscription

Éclairage

Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation

Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui