




WL0612

## Prekidač kontrolni, 1P 16AX, srebrni

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 16 A

#### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Materijali

Boja Srebrna

RAL kod 9006

Obrada površine Mat

Materijal Metal  
Plastika

Obrada Neobrađeno  
Lakirano

#### Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

#### Povezivost

Vrsta montaže Montaža kralama  
Vijčani spoj

#### Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

#### Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 26 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP44

#### Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

#### Električna struja

Nazivna struja 16 A

#### Tekst

Način instalacije Sa kralama  
Za pričvršćivanje vijcima

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjeta

Promjena načina rada 1-polni

#### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da