



HNB126H

**Disj. geral x250 4P3D-4D 125A 40kA**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	125 A
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-círcuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-2	40 kA
Corrente nominal 0 °C de acordo com a IEC60947	147,70 A
Corrente nominal de 10 °C de acordo com a norma IEC60947	142,20 A
Corrente nominal de 15 °C de acordo com a norma IEC60947	139,50 A
Corrente nominal de 20 °C de acordo com a norma IEC60947	136,70 A
Corrente nominal de 25 °C de acordo com a norma IEC60947	133,80 A
Corrente nominal de 30 °C de acordo com a norma IEC60947	131 A
Corrente nominal de 35 °C de acordo com a norma IEC60947	128 A
Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947	125 A
Corrente nominal de 45 °C de acordo com a norma IEC60947	121,80 A
Corrente nominal de 50 °C de acordo com a norma IEC60947	118,70 A
Corrente nominal de 55 °C de acordo com a norma IEC60947	115,50 A
Corrente nominal de 5 °C de acordo com a norma IEC60947	145 A
Corrente nominal 60 °C de acordo com a IEC60947	112,20 A
Corrente nominal 65 °C de acordo com a IEC60947	109 A
Corrente nominal de 70 °C de acordo com a norma IEC60947	105,60 A

**Arquitetura**

Número de polos	4
Tipo de orgão de comando	Botão
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado

**Disparo**

Tempo de resposta ao abrir	10 ms
----------------------------	-------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Tensão**

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V
Tensão nominal de isolamento Ui	800 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	220 - 415 V

**Funções**

Relé	TM A/A
------	--------

**Potência**

Potência total dissipada em IN	27,70 W
--------------------------------	---------

**Endurânci**

N.º de manobras elétricas em ciclos	1000
N.º de manobras mecânicas	4000

**índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

**Ligações**

Secção transversal de condutor flexível	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	35 - 185 mm <sup>2</sup>

**Modo de configuração**

	0,63
	0,8
Faixa de configuração de disparo em curto-círcuito com atraso de curta duração	1
	0 - 0 A

**Compatibilidade**

Adequado para calha DIN

Não

**Instalação / montagem**

Posição de montagem/ligação

Frente

Binário de aperto nominal

12 - 12 Nm

**Principais atributos elétricos**

Tempo de disparo da proteção magnética

0 - 0 ms

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim