



SB480

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	4
Antal poler	4P

Elektrisk ström

Märkström	80 A
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	10 kA
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A	80 A

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	3,60 - 3,60 Nm
-----------------------------	----------------

Spänning

Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning U_i	500 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	6000 V

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	72 mm
Djup	72 mm
Dimensioner	85 x 72 mm

Utrustning

Antal slutande kontakter	4
Antal NC-kontakter	0

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-10 - 50 °C
-----------------	-------------

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	90000
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC22	7500

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	16,70 W
--	---------

Illustrationer | teckningar

