



LVTR1000SLE\_A

Réglette sectionn. HPC 1000A 1 pôle commutable, raccord côté gauche inoxydable

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1000 A
Courant de coupure crête	15 kA

**Fusible**

Taille de l'élément fusible	NH3
-----------------------------	-----

**Connectivité**

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	35 - 240 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

**Architecture**

Nombre de pôles	1
-----------------	---

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	35 - 240 mm <sup>2</sup>
Type de connexion / prise	Borne à vis

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

**Installation, montage**

Couple de serrage	32 - 32 Nm
-------------------	------------

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	100
--	-----

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
------------------------------	--------

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	500
---	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	15 kA
--	-------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	12 kV
-------------------------------------	-------

**Dimensions**

Distance des barres omnibus	185 mm
Hauteur	837 mm
Profondeur	190 mm

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	318 W
-----------------------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Protection électrique**

Avec indicateur de défaut	Non
---------------------------	-----

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
------------------	-----