Scheda tecnica del prodotto
HNB127H



HNB127H

Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 4P 40kA 125A neutro regolabile

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	125 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	40 kA
Corrente nominale a 0 °C secondo IEC 60947	147,70 A
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947	142,20 A
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947	139,50 A
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947	136,70 A
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947	133,80 A
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947	131 A
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947	128 A
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947	125 A
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947	121,80 A
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947	118,70 A
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947	115,50 A
Corrente nominale a 5 °C secondo IEC 60947	145 A
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947	112,20 A
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947	109 A
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947	105,60 A

Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manetta
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata

Unità di sgancio

Tempo di risposta all'apertura	10 ms

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale d'impiego CA	220 - 415 V

Funzioni

Unità di sgancio	TM R/R (termico e magnetico regolabili)

Potenza

Potenza dissipata totale	27,70 W

Durata

Durata elettrica e numero di cicli	1000
Numero di manovre	4000

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X

Connessione

Sezione conduttore flessibile	35 - 150 mm²
Sezione conduttore rigido	35 - 185 mm²

Impostazioni

	0,63 0,8 1
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve	0 - 0 A

Compatibilità	
Adatto per guida DIN	No
Installazione, montaggio	
Posizione di montaggio/collegamento	Anteriore
Coppia di serraggio nominale	12 - 12 Nm
Principali caratteristiche elettriche	
Tempo di intervento della protezione magnetica	0 - 0 ms
Sostenibilità	
Conformità REACh – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì