



HAC406

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 4X63A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21	63 A
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B	63 A

Αρχιτεκτονική

Πόλοι	4P
-------	----

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B	63 A
--	------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Κοντή περιστροφική λαβή
------------------------------	-------------------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία A	63 A
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία B	63 A

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής I _{cw} 1s IEC 60947	1,50 kA
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής I _{cw} IEC 60947	1,50 kA

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	35 mm ²
-------------------------	--------------------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U _i	800 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U _{imp}	8000 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας U _e	380 - 415 V

Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I _n	1,50 W
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I _n	6 W
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1	41000 W
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC23	28000 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	3,5 - 3,85 Nm
--------------------------	---------------

Εξοπλισμός

Προαιρετικός έλεγχος με μοτέρ	Όχι
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως μεταγωγική επαφή	0
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NC επαφή	0
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NO επαφή	0

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Ναι
------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Λειτουργίες

Είναι διακόπτης αντιστροφής	Όχι
Έκδοση ως συσκευή έκτακτης ανάγκης	Όχι
Έκδοση ως κύριος διακόπτης	Ναι
Έκδοση ως διακόπτης συντήρησης/επισκευής	Ναι
Έκδοση ως διακόπτης ασφαλείας	Ναι
Έκδοση ως compact ασφαλειοαποζεύκτης	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	4
-------------------	---

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι