



HAC406

### Вимикач навантаження поворотний 400/690В 63А, 4п, 4м

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Номинальний струм                              | 63 A |
| Допустимий номінальний струм для AC21          | 63 A |
| Допустимий номінальний струм AC21, категорія B | 63 A |

##### Архітектура

|            |    |
|------------|----|
| Тип полюса | 4P |
|------------|----|

##### Електричний струм

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Допустимий номінальний струм AC22, категорія B | 63 A |
| Допустимий номінальний струм AC23, категорія A | 63 A |
| Допустимий номінальний струм AC23, категорія B | 63 A |

##### Архітектура

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість полюсів | 4 |
|-------------------|---|

##### Електричний струм

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Номинальний струм короточасної витримки I <sub>cs</sub> на 1 с згідно з IEC 60947 | 1,50 kA |
| Номинальний струм короточасної витримки I <sub>cs</sub> згідно з IEC 60947        | 1,50 kA |

##### Під'єднання

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 35 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

##### Напруга

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Номинальна напруга ізоляції U <sub>i</sub>                | 800 V       |
| Номинальна імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub> | 8000 V      |
| Номинальна робоча напруга змінного струму                 | 380 - 415 V |

##### Потужність

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс     | 1,50 W  |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом | 6 W     |
| Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1           | 41000 W |
| Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC23          | 28000 W |

##### Встановлення, монтаж

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Номинальний момент затягування | 3,5 - 3,85 Nm |
|--------------------------------|---------------|

##### Обладнання

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт | 0 |
| Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт         | 0 |
| Кількість допоміжних контактів, НВ контакт         | 0 |

##### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -20 - 70 °C |
|--------------------|-------------|

##### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

##### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 50 Hz |
|---------|------------|

##### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 4 |
|-------------------|---|

##### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |