



HAC306

### Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 63A, rozmiar 2

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Prąd znamionowy                                        | 63 A |
| Dopuszczalny prąd znamionowy AC21                      | 63 A |
| Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B | 63 A |

##### Architektura

|                |    |
|----------------|----|
| Układ biegunów | 3P |
|----------------|----|

##### Prąd elektryczny

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B | 63 A |
|--------------------------------------------------------|------|

##### Architektura

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Krótką dźwigniaobrotowa |
|-----------------------------|-------------------------|

##### Prąd elektryczny

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A          | 63 A |
| Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B | 63 A |

##### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

##### Prąd elektryczny

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 60947 | 1,50 kA |
| Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 60947    | 1,50 kA |

##### Rodzaj połączenia

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 35 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------|

##### Napięcie

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui        | 800 V       |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | 8000 V      |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 380 - 415 V |

##### Moc

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 1,50 W  |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 4,50 W  |
| Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1     | 41000 W |
| Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC23    | 28000 W |

##### Instalacja, montaż

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Nominalny moment dokręcania | 3,5 - 3,85 Nm |
|-----------------------------|---------------|

##### Sprzęt

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Opcjonalny napęd silnikowy              | Nie |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0   |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych  | 0   |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych    | 0   |

##### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -20 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Pokrywa, drzwi

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z mechanizmem ryglującym | Tak |
|--------------------------|-----|

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### **Łączność**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
|----------------|----------------|

#### **Funkcje**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Jest przełącznikiem zmiany kierunku | Nie |
| Jako wyłącznik awaryjny             | Nie |
| Jako rozłącznik główny              | Tak |
| Jako rozłącznik remontowy           | Tak |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa      | Tak |
| Wersja rozłącznika mocy             | Tak |

#### **Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 3 |
|----------------|---|

#### **Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |