



HAC410

Вимикач навантаження поворотний 400/690В 100А, 4п, 4м

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	100 A
Допустимий номінальний струм для AC21	100 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B	100 A

Архітектура

Тип полюса	4P
------------	----

Електричний струм

Допустимий номінальний струм AC22, категорія B	100 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія A	80 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія B	80 A

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Електричний струм

Номинальний струм короточасної витримки I _{cs} на 1 с згідно з IEC 60947	1,50 kA
Номинальний струм короточасної витримки I _{cs} згідно з IEC 60947	1,50 kA

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	35 mm ²
---	--------------------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U _i	800 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	4 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	16 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	65000 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC23	36000 W

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	3,5 - 3,85 Nm
--------------------------------	---------------

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт	0
Кількість допоміжних контактів, H3 контакт	0
Кількість допоміжних контактів, HВ контакт	0

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Ємність

Кількість модулів	4
-------------------	---

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes