



FZ002NV1

Vrata, perforirana, desna, za univers IP3X 500x550mm

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

Visina	469 mm
Širina	519 mm
Dubina	12 mm

##### Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Vrsta vrata ormara	Zaštitna vrata
Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Broj brava	1

##### Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Boja proizvoda	Čista bijela
Materijal	Željezo
Obrada	Praškasto ofarbano

##### Arhitektura

Položaj vrata ormara	Desno
----------------------	-------

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP3X
Vrsta zaključavanja	Bravica

##### Oprema

Broj sekcija u širinu	2
Broj redova	3
Broj tipki	1

##### Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

#### Ilustracije / crteži

