



HW1N408DB

Interruttore automatico aperto hw+ HW1 42kA 800A 4P estraibile sentinel

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	800 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	42 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	42 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	42 kA

Durata

Durata elettrica e numero di cicli	6000
Numero di manovre	25000

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Resistenza meccanica

Resistenza interna	50 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

Architettura

Numero di poli	4
Numero di poli protetti	4
Tipo di costruzione del dispositivo	Estrazione
Numero di poli	4P4D N:0/50/100/200%

Unità di sgancio

Tempo di risposta alla chiusura	45 ms
---------------------------------	-------

Potenza

Potenza dissipata totale	64,60 W
--------------------------	---------

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si