



HWX012H

**Motorantrieb zum Spannen der Feder 48V AC HW2/4 (MO)**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	4.20 A
-----------	--------

**Spannung**

Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung $U_i$	450 V
Stossspannungsfestigkeit	6000 V
Steuerspannung AC	48 - 48 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Funktionen**

Mit Auto-Reset Funktion	Nein
-------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja