




BDC240F

Bloco dif. 1P+N 40A 30mA AC c/born. des

Características técnicas

Arquitetura

Posição neutra	Esquerda
Número de polos	2

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V

Intensidade de corrente

Corrente de funcionamento residual nominal I _{dn}	30 mA
--	-------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	40 A
------------------	------

Conectividade

Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes desalinhados
--	---------------------

Dimensões

Altura	93,40 mm
Largura	17,70 mm
Profundidade	66 mm

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

