Ficha técnica do produto
ETC226

ETC226

Contactor dia/noite 25A, 2NF, 230V 1M

Características técnicas

Conexão	
Tipo de contactos	2NF
Corrente elétrica	
Corrente nominal	25 A
Capacidade	
Número de módulos	1
Frequência	
Frequência	50 - 50 Hz
Tensão	
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
Tensão nominal de isolamento Ui	250 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de comando AC	230 - 230 V
Tensão de comando DC	0 - 0 V
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
Uso	
Categoria de utilização	AC-7a/AC-7b
Condições de utilização	
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C
Endurância	
N.° de manobras mecânicas	100000
N.° de manobras elétricas em ciclos	30000
Potência	
Potência total dissipada em IN	3 W
Consumo à chamada	7,40 VA
Dimensões	
Altura	83 mm
Largura	17,85 mm
Profundidade	64 mm
Conexão	
Número de contactos	2
Equipamento	
Número de contactos NA	0
Número de contactos NF	2
Com comando manual	Sim
Conexão	
Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm^2
Secção transversal de condutor rígido	1 - 10 mm^2
Instalação, montagem	
Binário de aperto nominal	1,20 - 1,20 Nm
Arquitetura	
Número de polos	2