



ETC225

### Contacteur Jour-Nuit 25A, 2F, 230V

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Type de contact | 2NO |
|-----------------|-----|

##### Courant électrique

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Courant assigné nominal         | 25 A  |
| Courant assigné d'emploi en AC3 | 8,5 A |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Tension

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Tension assignée de tenue aux chocs Uimp | 4000 V      |
| Tension nominale d'isolement Ui          | 250 V       |
| Tension assignée d'emploi Ue             | 230 - 230 V |
| Tension circuit de commande en CA        | 230 - 230 V |
| Tension de commande en CC                | 0 - 0 V     |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 50 °C |
|------------------------|-------------|

##### Usage

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Catégorie d'emploi | AC-7a/AC-7b |
|--------------------|-------------|

##### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de stockage/transport | -40 - 80 °C |
|-----------------------------------|-------------|

##### Endurance

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres  | 100000 |
| Endurance électrique en nombre de cycles | 30000  |

##### Puissance

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 4 W      |
| Consommation à l'appel            | 10,70 VA |

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 83 mm    |
| Largeur    | 17,85 mm |
| Profondeur | 64 mm    |

##### Raccordement

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nombre de contacts | 2 |
|--------------------|---|

##### Équipement

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Nombre de contacts à fermeture              | 2   |
| Nombre de contacts à ouverture              | 0   |
| Avec interrupteur pour commutation manuelle | Oui |

##### Raccordement

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 6 mm²  |
| Section de raccordement en câble rigide | 1 - 10 mm² |

##### Installation, montage

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Couple de serrage | 1,20 - 1,20 Nm |
|-------------------|----------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|