



MZ202

**Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |     |
|-----------|-----|
| Nennstrom | 6 A |
|-----------|-----|

**Konnektivität**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Montageart   | Klickbefestigung |

**Kapazität**

|               |      |
|---------------|------|
| Anzahl Module | 0,50 |
|---------------|------|

**Anschluss**

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Kontaktart                                | 1Ö+1S              |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 10 mm <sup>2</sup> |

**Spannung**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Isolationsspannung U <sub>i</sub> | 4000 V |
| Versorgungsspannungsart           | AC     |

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 60 °C |
|--------------------|-------------|

**Ausdauer**

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 12000 |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 6000  |

**Einsatzbedingungen**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |
|----------------------------|-------------|

**Leistung**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 0,20 W |
|---------------------------------------|--------|

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 9 mm  |
| Tiefe  | 68 mm |

**Ausstattung**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Anzahl Umschalter     | 0 |
| Anzahl Öffnerkontakte | 1 |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

