



EU300

### Relais de contrôle phase triphasé 400 V

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules

2

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-20 - 55 °C

Température de stockage/transport

-40 - 70 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Dimensions

Hauteur

85 mm

Profondeur

64 mm

##### Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

##### Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

4 W

##### Connectivité

Type de raccordement

Borne à vis

##### Courant électrique

Courant assigné d'emploi en AC1

8 A

##### Installation, montage

Montage sur

Rail DIN