



EU301

### Relais de contrôle compresseur tri.

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

##### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -20 - 55 °C |
| Température de stockage/transport | -40 - 70 °C |

##### Raccordement

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

##### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 85 mm |
| Largeur    | 35 mm |
| Profondeur | 60 mm |

##### Alimentation électrique

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tension d'alimentation | 3N, 400/230 V |
|------------------------|---------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
|-------------------------|------|

##### Puissance

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Puissance                         | 5 VA |
| Puissance dissipée totale sous IN | 4 W  |

##### Connectivité

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
|----------------------------|-------------|

##### Courant électrique

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Courant assigné d'emploi en AC1 | 8 A |
|---------------------------------|-----|

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Rail DIN |
|---------|----------|

##### Réglages

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Temporisation au déclenchement | 200 s |
|--------------------------------|-------|