




85121101



R.classic/1930/Glas Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Elementy sterujące i wskaźniki

Do zastosowania z czujnikiem ruchu Tak

Oświetlenie

Zasilanie lampy LED 250 W

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Funkcje

ściemniacz krawędzi przedniej Tak

ściemniacz krawędzi tylnej Tak

Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania 5 - 70 W

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania 0,30 W

Pojemność

Liczba modułów 0

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania Automatyczne ustawianie trybu przełączania zależnego od obciążenia (metoda autoDetect)

Wejście rozszerzone Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestęk zwiern) z obsługą jednopozomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak