



303212

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Spínací proud 16 AX (200W LED (SBL))

##### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

##### Materiál

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov  
Umělá hmota

##### Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

##### Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

##### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

##### Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK07

Použitelné ve vyšší třídě IP IP44 v kombinaci s těsnicí sadou

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

##### Texty

Způsob montáže S rozpěrnými přichytkami

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Tlačítko Ne

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano