




HMW631JR



Effektbrytare h3+ P630 LSI 4x630 50kA

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	630 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 230 V AC IEC 60947-2	85 kA
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 240 V AC IEC 60947-2	85 kA
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	50 kA
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 415 V AC IEC 60947-2	50 kA
Brytförmåga på 1-polig för AC 230 V IEC 60947-2	10 kA
Brytförmåga på 1-polig för AC 400 V IEC 60947-2	10 kA

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Vippa
Enhetens konstruktionstyp	Fast
Neutralledarens position	Vänster

Utlösning

Svarstid vid öppning	10 ms
----------------------	-------

Elektrisk ström

Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 690 V AC IEC 60947-2	12 kA
Driftbrytförmåga Ics under 220 V AC enligt IEC 60947-2	85 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	85 kA
Driftbrytförmåga Ics under 240 V AC enligt IEC 60947-2	85 kA
Driftbrytförmåga Ics under 380 V AC enligt IEC 60947-2	50 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	50 kA
Driftbrytförmåga Ics under 415 V AC enligt IEC 60947-2	50 kA
Driftbrytförmåga Ics under 690 V AC enligt IEC 60947-2	12 kA
Märkström 10°C enligt IEC 60947	630 A
Märkström 15°C enligt IEC 60947	630 A
Märkström 20°C enligt IEC 60947	630 A
Märkström 25°C enligt IEC 60947	630 A
Märkström 30°C enligt IEC 60947	630 A
Märkström vid 35°C enligt IEC 60947	630 A
Märkström vid 40°C enligt IEC 60947	630 A
Märkström 45°C enligt IEC 60947	630 A
Märkström 50°C enligt IEC 60947	630 A
Märkström 55°C enligt IEC 60947	630 A
Märkström vid 60°C enligt IEC 60947	622 A
Märkström 70°C enligt IEC 60947	510 A
Märkström 65°C enligt IEC 60947	570 A

Inställningar

Ir1 inställning av strömvärde	250 A
	300 A
	350 A
	370 A
	400 A
	500 A
	600 A
	630 A
Inställningsområde för den korttidsfördröjda kortslutningsutlösaren	375 - 6300 A

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	18 - 18 Nm
Monteringsläge/anslutningsläge	Framsida

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	8000 V
Nominell isolationsspänning Ui	800 V
Märkdriftspänning Ue	220 - 690 V

Funktioner

Utlösningseenhet	LSI
------------------	-----

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	119 W
Förlusteffekt per pol vid In	39,6 W

Utrustning

Antal växlande hjälpkontakter	0
Antal öppnande hjälpkontakter	0
Antal slutande hjälpkontakter	0

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Anslutning
---------------------------	------------

Användningsförhållanden

Föreningegrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	3
--	---

Kabel

Material kabel	Koppar Aluminium
----------------	---------------------

Dimensioner

Höjd	260 mm
Bredd	185 mm
Djup	150 mm

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Kompatibilitet

Passar DIN-skena	Nej
Kompatibel med RDC AOB	Ja
Lämplig för fördelningar	Ja

Strömförsörjning

Position strömförsörjningen	Dubbelriktad
-----------------------------	--------------

Elektriskt skydd

Överbelastningsskydd (Itd): fördröjning (tr)	0,5 s 1,5 s 2,5 s 5 s 7,5 s 9 s 10 s 12 s 14 s 16 s
--	--

Elektriskt skydd

Korttidsskydd (kortslutning) (std): ström (Isd)	1,5
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

Korttidsskydd (kortslutning) (std): fördröjning (tsd)	50 ms
	100 ms
	200 ms
	300 ms
	400 ms

Momentant skydd (Ii): rattens inställningskoefficient	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----
