



20298989

**Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno S.1 bianco pol. luc.****Caratteristiche tecniche****Architettura**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Elemento di controllo/comando | A rotazione |
|-------------------------------|-------------|

**Corrente**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Corrente nominale             | 5 A  |
| Max. corrente di commutazione | 10 A |

**Condizioni di impiego**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

**Alimentazione**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tensione di rete | 230 V AC |
|------------------|----------|

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Impostazioni**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Setpoint temperatura di confort | 5 - 30 °C |
|---------------------------------|-----------|

**Materiali**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Colore                | Bianco polare       |
| Codice RAL            | 9010                |
| finitura superficiale | Lucido              |
| Materiale             | Metallo<br>Plastica |

**Serie**

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 71 mm |
| Larghezza  | 71 mm |
| Profondità | 50 mm |

**Schermo**

|             |    |
|-------------|----|
| Con display | No |
|-------------|----|

**Equipaggiamento**

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Commutazione della differenza di temperatura | 0,50 K                     |
| Tipo di termostato                           | Regolatore pompa di calore |
| Tipo di sonda                                | Bimetallo                  |
| Con riscaldatore                             | No                         |

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

**Connessione**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tipo di contatto | 2 vie |
|------------------|-------|

**Condizioni d'uso**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Classe di efficienza energetica | I (1%) |
|---------------------------------|--------|

**Testo**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Tipo di montaggio   | Senza graffe a espansione |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla      |
| Ricircolo termico   | Con ritorno termico       |
| Stampa              | Con stampa                |

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |