



FWB81S

Feldverteiler AP, univers, IP44, SKII, 96PLE, H:1250xB:300xT:161mm, QuickConnect

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	8
Anzahl Reihen	8
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

Kapazität

Anzahl Module	96
---------------	----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	1250 mm
Breite	300 mm
Tiefe	165 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	4
---------------------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP44

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----