




HWX011H



**Motorantrieb zum Spannen der Feder 24V AC HW2/4 (MO)**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	8,20 A
-----------	--------

**Spannung**

Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung $U_i$	450 V
Stoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$	6000 V
Steuerspannung AC	24 - 24 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Funktionen**

Mit Auto-Reset Funktion	Nein
-------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja