



VF108TA

**Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

**Installation, Montage**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Geeignet für Außenbereich | Nein      |
| Montage auf               | Unterputz |

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

**Ausstattung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen           | 1    |
| Anzahl Reihen                 | 1    |
| Anzahl Felder                 | 1    |
| Mit Schloss                   | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja   |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 8 |
|---------------|---|

**Funktionen**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

**Abmessungen**

|            |          |
|------------|----------|
| Höhe       | 225 mm   |
| Breite     | 275 mm   |
| Tiefe      | 97,50 mm |
| Einbauhöhe | 189 mm   |

**Abdeckung, Tür**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

**Abmessungen**

|              |        |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 242 mm |
|--------------|--------|

**Abdeckung, Tür**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 0 |
|----------------------|---|

**Abmessungen**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe                 | 72 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 8     |

**Abdeckung, Tür**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |
|------------------------------|----|

**Werkstoff**

|            |            |
|------------|------------|
| Werkstoff  | Kunststoff |
| RAL Nummer | 9010       |
| Farbe      | Reinweiß   |

**Ausstattung**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

**Werkstoff**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ultravioletstrahlen beständig | Nein |
|-------------------------------|------|

**Sicherheit**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Schutzklasse      | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK07            |

# Produktdatenblatt

## VF108TA

---

| <b>Sicherheit</b>     |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Schließungstyp        | Schnappverschluss<br>Ohne Schloss |
| Glühdrahttest         | 650 °C                            |
| <b>Nachhaltigkeit</b> |                                   |
| REACH-SVHC frei       | Ja                                |
| RoHS-konform          | Ja                                |