



VF108TD

**golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 8M**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 400 - 400 V

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 63 A

**Sprzęt**

Liczba szyn 1

Liczba rzędów 1

Liczba sekcji w poziomie 1

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

**Pojemność**

Liczba modułów 8

**Funkcje**

Z włotami przewodów Tak

**Wymiary**

Wysokość 225 mm

Szerokość 275 mm

Głębokość 97,50 mm

Wysokość wbudowania 189 mm

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy 1

**Wymiary**

Szerokość wbudowania 242 mm

**Pokrywa, drzwi**

Liczba zamków 0

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania 72 mm

Liczba jednostek szerokości 8

**Pokrywa, drzwi**

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Tak

**Materiały**

Materiał Tworzywo sztuczne

Kod RAL 9010

Kolor Czysta biel

**Sprzęt**

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

**Materiały**

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe Nie

**Sprzęt**

Posiada płytę montażową Nie

---

**Bezpieczeństwo**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Klasa ochronności          | Klasa izolacji II                |
| Odporność na uderzenie IK  | IK07                             |
| Typ blokowania             | Blokada zatrzaskowa<br>Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem | 850 °C                           |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |