



EE181

IP20



Horloge astronomique prog. hebdo 2 canaux + clé

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi U_e 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 2300 W

Éclairage

P. max. avec tubes fluo duo comp. série 1000 W

Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle 400 VA

Fonctions

Réserve de marche années 5 y

Avec synchronisation réseau No

Avec synchronisation quartz Oui

Nombre de canaux de fonctions 2

Équipement

Précision de marche par jour 1,5 s

Avec programme d'impulsion No

Nombre de canaux 2

Raccordement

Type de contact 1x inverseur

Réglages

Programme journalier Oui

Programme hebdomadaire Oui

Programme annuel No

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - +55 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Function Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage

Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 3,50 mm

Profondeur 64 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation 1 min

Capacité

Nombre de modules 2