




KXA04LH

### Borne de passage-phase, 4mm<sup>2</sup>, 800V/32A, connection à vis

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 32 A |
|-------------------------|------|

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 48,50 mm |
| Largeur    | 44,50 mm |
| Profondeur | 6 mm     |

##### Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Rail DIN |
|-------------|----------|

##### Raccordement

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

##### Matière

|          |                |
|----------|----------------|
| Couleur  | Gris           |
| Matériau | Polyamide (PA) |

##### Connectivité

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Type de raccordement | Borne à vis |
|----------------------|-------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |