



WS100



Zásuvka 45x45mm, bezšroubová, bílá

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná
Hedvábně matný

Materiál Polycarbonat (PC)

Rozměry

Výška 45 mm

Šířka 45 mm

Hloubka 22,80 mm

Počet jednotek 1

Vestavné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 40 mm

Konektivita

Druh montáže Upevnění svorkou
Zapuštěný

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Francouzská norma NF

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano

Se signálním světlem Ne

Kryt, dveře

Typ víka Bez víka

Kapacita

Počet modulů 2

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK07

Stupeň krytí IP IP2X

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

Texty

Potisk Bez potisku

Kryt Žádný kryt

Ochrana Bez ochrany