



WS102

systo Tomada 2P 16A 250V, paraf., branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Policarbonato (PC)
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	45 mm
Largura	45 mm
Profundidade	22,80 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem de braçadeira Encastrado

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Norma francesa NF
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP21D

Funções

Com iluminação de orientação	Não
------------------------------	-----

Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Sem tampa
Proteção	Sem ecrã de proteção

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHS	Sim