



WH20140305A



## kallysto 2x poussoir Plaque frontal pour combinaison Noir

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                        |      |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 10 A |
| Courant de commutation | 10 A |

#### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Architecture

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Type d'organe de commande | Poussoir double |
| Nombre de pôles           | 1               |

#### Matière

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Couleur                                                         | Noir       |
| Finition                                                        | Mat        |
| Matière                                                         | Duroplast  |
| Traitement de surface                                           | Non traité |
| Transparent                                                     | Non        |
| Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) | 20 %       |
| Finition fond profilé (installation)                            | Mat        |

#### Dimensions

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Hauteur                                                | 60 mm   |
| Largeur                                                | 60 mm   |
| Profondeur                                             | 46.0 mm |
| Profondeur de montage                                  | 12.0 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement                   | 34.0 mm |
| Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage | 0 mm    |
| Diamètre                                               | 60.0 mm |

#### Installation, montage

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Montage | Encastré<br>En saillie |
|---------|------------------------|

#### Commandes et indicateurs

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Témoin lumineux         | Sans                   |
| Nombre de touches       | 2                      |
| Type de bouton poussoir | Double bouton-poussoir |
| Contact d'acquiescement | Non                    |

#### Connectivité

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect |
| Avec fixation à griffes   | Non          |

#### Raccordement

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Type de douille de lampe  | Culot              |
| Type de connexion / prise | Borne de connexion |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

#### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -25-+40 °C |
|------------------------|------------|

#### Textes

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Plaques centrales    | La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir |
| Inscription          | Sans inscription                                                          |
| Mode de montage      | Montage individuel ou associé                                             |
| Éclairage            | Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED                          |
| Joint d'étanchéité   | Sans joint d'étanchéité                                                   |
| Type de commutation  | Série contact inverseur à bouton-poussoir                                 |
| Type de raccordement | Avec raccord à ressort                                                    |

#### Convient pour

kallysto encastré

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |