



WS186

### systo Tomada Schuko tripla, encarnado

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

##### Tensão

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiais

Cor	Vermelho
Código RAL	9010
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Policarbonato (PC)
Tratamento	Envernizado

#### Dimensões

Altura	45 mm
Largura	135 mm
Profundidade	42,50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

#### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira Encastrado Montagem de encaixe
------------------	---

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Sim
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

#### Capacidade

Número de módulos	6
-------------------	---

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP21D

#### Funções

Com iluminação de orientação	Não
------------------------------	-----

#### Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Sem tampa
Proteção	Sem ecrã de proteção

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim