




HWX011H



Motordon för automatisk fjäderspänning 24V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	8,20 A
-----------	--------

Spänning

Matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning U_i	450 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	6000 V
Styrspänning AC	24 - 24 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktioner

Med automatisk återställningsfunktion	Nej
---------------------------------------	-----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja