



HHA126U

Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 25kA CTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal IN	125 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	25 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2	35 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2	25 kA

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Courant électrique

Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2	20 kA
---	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée d'emploi Ue	220 - 415 V

Fonctions

Déclencheur	TM A/F
-------------	--------

Puissance

Puissance dissipée en entrée	33 W
------------------------------	------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	10000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 - 70 mm²
Section de raccordement en câble rigide	4 - 95 mm²

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

Réglages

Cran de réglage thermique xIN	0,63 0,8 1
-------------------------------	------------------

Dimensions

Hauteur	130 mm
Largeur	100 mm
Profondeur	68 mm

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui