



WS160



Systo contactdoos, steekklem, 1-voudig, wit, tbv adapterraam GBMAR5045

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	45 mm
Diepte	22,80 mm
Aantal eenheden	10
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging Klemverbinding Universele bevestiging
---------------	---

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP2X

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deur	Geen afdekking
Beveiliging	Met afscherschot