



WS160



**systo Tomada SCHUKO, lig.rápidos, branco**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiais**

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Policarbonato (PC)
Tratamento	Envernizado

**Dimensões**

Altura	40 mm
Largura	45 mm
Profundidade	22,80 mm
Número de unidades	10
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira Montagem de encaixe Fixação universal
------------------	--

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**índice de proteção**

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP2X

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
------------------------------	-----

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Tampa	Sem tampa
Proteção	Com ecrã de proteção