



WS160



systo Tomada SCHUKO, lig.rápidos, branco

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Branco puro

Código RAL 9010

Acabamento Acabamento acetinado

Material Policarbonato (PC)

Tratamento Envernizado

Dimensões

Altura 40 mm

Largura 45 mm

Profundidade 22,80 mm

Número de unidades 10

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira
Montagem de encaixe
Fixação universal

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP2X

Funções

Com iluminação de orientação Não

Identificação

Com impressão Não

Texto

Tampa Sem tampa

Proteção Com ecrã de proteção